

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.008.869

Unica Plus - dekorativni ram - četvorostruki, H71 - narandžasti/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Četvorostruki horizontalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Narandžasta
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	303 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,066 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Ulje Izbeljivač Aceton Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	63,6 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------