

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU6.103.866

## Unica Plus - dekorativni ram - 3 modula - pistać/beli



### Osnovne informacije

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda                | Unica           |
| Primena uređaja                | Montaža         |
| Tip proizvoda ili komponente   | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa      | Unica Plus      |
| Broj modula                    | 3 modula        |
| Način pričvršćivanja           | Utično          |
| Nijansa boje dekorativnog rama | Pistać          |
| Boja međurama                  | Bela            |

### Dopunske informacije

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal      | ASA + PC: središnji deo<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram |
| Standardi      | EN 60669-1                                                                     |
| Visina         | 116 mm                                                                         |
| Širina         | 80 mm                                                                          |
| Dubina         | 13,7 mm                                                                        |
| Masa proizvoda | 0,021 kg                                                                       |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun<br>Aceton<br>Alkohol<br>Izbeljivač<br>Benzin<br>Ulje<br>UV otpornost |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                  |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                            |

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---