

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.104.866

Unica Plus - dekorativni ram - 4 modula - pistać/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Pistać
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	138 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,024 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Ulje Aceton UV otpornost Benzin Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	26,8 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,0 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	24,0 cm
Package 2 Weight	134,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------