

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.104.871

Unica Plus - dekorativni ram - 4 modula - kakao/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Kakao
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	138 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,024 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Benzin UV otpornost Alkohol Ulje Aceton Tečni sapun Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	29 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	434 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	19,99 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------