

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU61.002.18

Unica Plus - dekorativni ram - jednostruki - 2 m
- beli/beli - IP44



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Bez kukica
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	ASA + PC: dekorativni ram ASA + PC: međuram
Standardi	EN 60669-1
Širina	80 mm
Visina	90 mm
Dubina	30 mm
Masa proizvoda	0,052 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP44
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora Benzin Alkohol Tečni sapun Izbeljivač UV otpornost Ulje

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	53,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm

Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	333,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,031 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------