

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.002.294

Unica Top - dekorativni ram - jednostruki - fluor zelena/grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj grupa	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Fluor zelena
Boja međurama	Grafit

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,058 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Tečni sapun Ulje Benzin Aceton Izbeljivač UV otpornost

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	63,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm

Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	385,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,593 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------