

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.002.804

Unica Plus - dekorativni ram - jednostruki - zlatni/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Zlatna
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,058 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač UV otpornost Benzin Ulje Aceton Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	63,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	19,000 cm

Package 2 Weight	372,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,638 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------