

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.103.094

Unica Top - dekorativni ram - 3 modula - fluor zelena/aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	3 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Fluor zelena
Boja međurama	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	116 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,072 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin UV otpornost Ulje Aceton Tečni sapun Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,1 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	72 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	279 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,573 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------