


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.103.098

Unica Top - dekorativni ram - 3 modula - beryl plava/aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	3 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Beryl plava
Boja međurama	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	116 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,072 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Benzin Ulje Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Aceton Alkohol Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	12,000 cm

Package 2 Length	17,500 cm
Package 2 Weight	204,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,632 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------