

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.104.297

Unica Top - dekorativni ram - 4 modula - metal
siva/grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Metal siva
Boja međurama	Grafit

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	138 mm
Širina	80 mm
Dubina	13,7 mm
Masa proizvoda	0,074 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Benzin Ulje Aceton Izbeljivač UV otpornost Alkohol Tečnost za čišćenje prozora

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	75,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm

Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	281,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,481 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------