

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MUR34029

Mureva Styl - taster sa nosačem oznake  
nadgradni i ugradni - sivi



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Taster sa nosačem oznake
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Tip poklopca	Label holder
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Nazivna struja	10 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	Mesing SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	40 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC NF CE AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54,0 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	629,0 g
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	39,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	30,808 kg
Pakovanje 3 visina	45 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>