

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MUR36034

Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac
- siva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Standard utičnice	Šuko
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Broj utičnica	1
Nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	Mesing PC (polikarbonat) PP (polipropilen)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu 6...12 mm
Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	130,0 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,393 kg
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	39,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	47,996 kg
Pakovanje 3 visina	45 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda