

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39035

Mureva Styl - dvostruka utičnica - 16A - 2P + E - poklopac - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Standard utičnice	Šuko
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Tip poklopca	With shutter
Broj utičnica	2
Nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PP (polipropilen) Mesing PC (polikarbonat)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za višežični kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu 6...12 mm
Visina	76 mm
Širina	147 mm
Dubina	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	251,25 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	120
Pakovanje 2 težina	46,808 kg
Pakovanje 2 visina	45 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	30
Pakovanje 3 težina	8,702 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda