

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39101

Mureva Styl - noseći ram - dvostruki - horizontalni - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC
Udaljenost između centara	71 mm
Dužina	155 mm
Visina	23 mm
Širina	84 mm
Projektovana dubina	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR NF
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64,0 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8,4 cm
Pakovanje 1 dužina	15,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	120
Pakovanje 2 težina	26,968 kg
Pakovanje 2 visina	50 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	30
Pakovanje 3 težina	3,317 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda