

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# MUR39134

Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac  
- bela



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Konfiguracija polova utičnice	2P + E sa zaštitom
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Standard utičnice	Schuko
Nijansa boje	White (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Nazivna struja	16 A
Broj energetskih utičnica	1
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	Mesing PP (polipropilen) PC (polikarbonat)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1...2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> za višezični kabl(ovi) 1...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	61 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	700 g
Pakovanje 2 visina	16 cm
Pakovanje 2 širina	8 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	5,049 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>