

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSY2SPX184

2 bočne stranice nerđajući čelik 304L, Scotch Brite®, za SFX V1800xD400mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Strane ormana
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SFX
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 bočni panel 1 zaptivka
Materijal	Panele: nerđajući čelik 304L Zaptivku: poliuretan
Masa proizvoda	22 kg
Završna obrada	Scotch-Brite®
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina	Nazivno: 1800 mm
Širina	Nazivno: 400 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	182,0 cm
Package 1 Weight	18,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	85,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	390,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------