

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYADR120

asimetrična montažna šina 32x15 d=1200mm
20



Osnovne informacije

Anwendung	Više namena
Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip šine	Asimetrična DIN šina
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SD Spacial Spacial SDX
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 šina
Količina po setu	Set od 20

Dopunske informacije

Materijal	Čelik obložen cink fosfatom
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - konstrukciju ormara lokacija
Podešavanje montaže	Trajno podešavanje Razmak 25 mm
Dužina	Ukupno: 1190 mm Nazivno: 1200 mm
Visina	15 mm nazivno:
Širina	32 mm nazivno:
Dubina	35 mm nazivno:
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	118,8 cm
Package 1 Weight	847 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------