

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYBN608

M8 Combiplas klizeća matica za 60 mm šinu C oblika (C60 tip) - 20 kom.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Klizeća matica
Anwendung	Više namena

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SD Spacial SMX Spacial SFX Spacial SDX Spacial SM Spacial SF
Držač za montažu	60 mm simetrična šina
Količina po setu	Set od 20
Tip navoja	M8

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	49,0 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	30 cm
Pakovanje 1 dužina	30 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda