

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYBRP25PLAG

19" zakretni okvir 25U za PLA orman
V1500xŠ750mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	19" & nbsp; rek
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Tip reka	Zakretni
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLA
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 19" nosači
Količina po setu	Set od 1
Broj 19" jedinica	25

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Način pričvršćivanja	Sa elementom za fiksiranje
Boja	Siva (RAL 7035)
Dopustivo trajno opterećenje	3 kg po jedinici
Otvaranje 19" reka	Levo 120 °
Visina	1500 mm nazivno:
Debljina	2 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	80 cm
Package 1 Length	120 cm
Package 1 Weight	14 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima

 Da

Izjava o zaštiti okoliša

 [Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda](#)
