

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYBRP7PLAG

19" zakretni okvir 7U za PLA orman
V500xŠ750mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	19" & nbsp; rek
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Tip reka	Zakretni
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLA
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 19" nosači
Količina po setu	Set od 1
Broj 19" jedinica	7

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Način pričvršćivanja	Sa elementom za fiksiranje
Boja	Siva (RAL 7035)
Dopustivo trajno opterećenje	3 kg po jedinici
Otvaranje 19" reka	Levo 120 °
Visina	500 mm nazivno:
Debljina	2 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.