

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAG35LP

rešetka za provetranje prečnik izreza 35mm
IP44



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLM
Tip proizvoda ili komponente	Plastična rebra za ventilaciju
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Kačenjem
Sastav uređaja	2 plastična rebra za ventilaciju

Dopunske informacije

Materijal	Poliamid 6
Boja	White
Dimenzije izreza	35 mm
Visina	15 mm
Širina	150 mm
Ip stepen zaštite	IP44 instalacija u Thalassa orman) IP30

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	10 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	6,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------