

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCS600PLM

35mm simetrična DIN šina -dužina 580mm za korišćenje sa NSYTCSxx u PLM86



Osnovne informacije

Anwendung	Više namena
Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip šine	Simetrična DIN
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Nosači za montažu	Plastična matica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja	1 šina
Količina po setu	Set od 2

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - zadnji deo ormara lokacija
Podešavanje montaže	Podešavanje DIN šine u visinu, razmak 25 mm
Dužina	610 mm
Visina	35 mm
Širina	7,2 mm
Debljina	1 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	60,0 cm
Package 1 Weight	442,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 months