

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCVF65M115PF

Climasys ventilator 65 m³/h, 115V, sa izlaznom plastičnom rešetkom i filterom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok bez filtera ili rešetke: 170 m ³ /h Slobodan protok sa standardnim filterom: 65 m ³ /h at 50 Hz
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Visina	Spoljašnja: 124 mm
Širina	Spoljašnja: 124 mm
Dubina	Spoljašnja : 55 mm
Dimenzije izreza	Ø 108 mm
Materijal	Izlaznu rešetku: ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Filter: poliuretanska pena
Boja	Izlaznu rešetku: crna Filter: crna
Ip stepen zaštite	IP20
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	14,8 cm
Package 1 Weight	763 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------