

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDBN88

metalna industrijska kutija - niski poklopac -
V85xŠ85xD49 - IP55 - siva RAL 7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial SDB
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Tip ormana	Prazan orman
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Boja	Svetlosiva (RAL 7035)

Dopunske informacije

Nazivna visina ormana	85 mm
Nazivna širina ormana	85 mm
Nazivna dubina ormana	49 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 1 zavrtnj poklopca
Fiksiranje poklopca	Zavrtnj
Materijal	Čelik
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Masa proizvoda	0,191 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
IP stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	183,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	20,500 cm
Package 2 Length	29,000 cm
Package 2 Weight	2,047 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,514 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja