

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYEL2225D8

uzemljivač poprečni presek 25mm², dužina 220mm, otvor priključka 8,3mm-10kom.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Anwendung	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Žica uzemljenja
Sastav uređaja	1 provodnik uzemljenja
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Materijal	PVC (polivinil-hlorid) zelena i žuta za omotač Mesing i legura bakra za priključak
Način fiksiranja	Maticom i podloškom - na uzemljenju lokacija
Dužina	220 mm
Nazivni poprečni presek	25 mm ²
Prečnik	8,3 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	30,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------