

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYFCG120

Spacial SF/SM L - šina za fiksiranje kablova - 1200 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Kategorije	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	-



Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Donji okvir ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 šina 2 nosač
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Metalom stezaljkom
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Centar fiksiranja	1150 mm
Širina	1200 mm nazivno:

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,01 kg
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	121 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------