

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYFCG60

Spacial SF/SM L - šina za fiksiranje kabla - 600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Category	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Donji okvir ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 šina 2 nosač
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Galvanizirano
Način fiksiranja	Metalnom stezaljkom
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Centar fiksiranja	550 mm
Širina	Nazivno: 600 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	59,500 cm
Package 1 Weight	1,647 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	77,880 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------