

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYFCMX

4 zidna nosača - nerđajući čelik 304 za Spacial SMX.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Zidni nosač
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Lokacija za montiranje	Zadnji deo ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SMX
Sastav uređaja	4 ušica
Količina po setu	Set od 1




Dopunske informacije

Materijal	Nerđajući čelik 304
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice - sa spoljašnje strane ormara lokacija
Visina	20 mm
Širina	75 mm
Dubina	9 mm odvajanje ormara od zida:
Masa proizvoda	0,271 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	271 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Contractual warranty

Garancija	18 meseci
-----------	-----------