

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYID226

Spacial SF/SM puna unutrašnja vrata -
2200x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Sastav uređaja	1 vrata 1 ručica Elementi za montažu 2 brave
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Tip vrata	Unutrašnja puna
Otvaranje vrata	Reverzibilno
Maksimalno opterećenje	15 kg/m ²
Visina	2200 Mm nazivno: 2065 mm ukupno:
Širina	600 Mm nazivno: 500 mm ukupno:
Dubina	19,5 mm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.