

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMUC306

Spacial SF/SM poklopac sa izrezima - 300x600 mm - fiksiranje sa zavrtnjima



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Anwendung	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 300 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje	Na set za spajanje šasijs
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 poklopac
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Broj horizontalnih redova	2
Ukupan broj 18 mm modula	48
Tip prednje ploče	Sa otvorom
Broj otvora	2 izreza
Visina	300 Mm nazivno: 299,5 mm ukupno:
Širina	600 Mm nazivno: 478 Mm tačke fiksiranja: 502 mm ukupno:
Dubina	12 mm ukupno:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	2,032 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	257,0 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------