

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM86

orman za montažu na zid poliesterski IP66
V847xŠ636xD300mm

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 2 brava
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7032)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------