

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPMP45160

parcijalna montažna ploča za upravljački pult  
Š1600mm - V447xŠ1505mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Lokacija za montiranje	Na podesive šine Gornji deo konzole
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SD
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

### Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M3 - žljeb lokacija Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - žljeb lokacija Sa elementom za fiksiranje - držač za fiksiranje lokacija
Visina	400 mm
Širina	Nazivno: 1600 mm Ukupno: 1450 mm
Debljina	25 mm
Specifičnost izvedbe	Poručiti set od 4 podesive šine i 4 držača

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	46,0 cm
Package 1 Length	151,0 cm
Package 1 Weight	15,0 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

---

Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---