

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3CM806030

HMI orman Spacial S3CM. V800xŠ600xD300IP54 IK10, RAL7035.zadnja vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3CM
Application	Interfejs sa korisnikom
Category	Upravljački orman
Nazivna visina ormana	800 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	300 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Sistem za kačenje
Namena proizvoda	Interfejs
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata sa bravom 2 šina 1 ojačana ploča 1 prednji tanki okvir 1 ploča za kablovske uvednice

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Zadnja strana: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvedne ploče	Standardna
Dostupnost za operacije	Zadnji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Dekoratívni okvir sa zavrtnjima bez matice 2 šine sa zavrtnjima bez matice Ploča kablovskih uvednica sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Orman i prednji deo: čelik Ukrasni okvir: aluminijum
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Prednji deo: siva (RAL 7040)
Masa proizvoda	29,106 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	32,0 cm
Package 1 Weight	29,106 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------