

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3HF6420P

Spacial S3HF V600xŠ400xD200 otpornost na
EMC IP55 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3HF
Application	Industrijska primena
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormana	600 mm
Nazivna širina ormana	400 mm
Nazivna dubina ormana	200 mm
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata sa bravom 1 montažna ploča

Dopunske informacije

Body type	Kućište iz jednog dela
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište: aluminijum cink fosfat
Obrada površine	Epoksi poliestar prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 60529
Masa proizvoda	13,8 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	EMC otpornost
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,0 cm
Package 1 Width	40,8 cm
Package 1 Length	61,3 cm
Package 1 Weight	13,8 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja