

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRAAB15

NSYTR krajnji bočni držači 5,2 mm za DIN šine
15mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	TR
Tip proizvoda ili komponente	Krajnja pločica
Kratko ime uređaja	TRA
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda	TRR opružni priključni blok priključni blok, length = 32 mm
Dužina	22 mm
Debljina	5,2 mm

Dopunske informacije

Način montiranja	Sistemom na klik
Količina po setu	Set od 50
Masa proizvoda	1,9 g
Boja	Siva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	14,7 cm
Package 1 Weight	2 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4,8 cm
Package 2 Width	7,4 cm
Package 2 Length	14,7 cm
Package 2 Weight	106 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,184 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena