

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRAPT16

NSYTR redna stezaljka za redukciju - vijčana -
16mm² na 0.14/6mm²



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	TR
Tip proizvoda ili komponente	Redna stezaljka za redukciju
Kratko ime uređaja	TRA
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda	TRV vijčani priključak - standardna priključni blok
Dužina	20,7 mm
Debljina	8,2 mm

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	32 A
Poprečni presek kabla	16 mm ²
Number of connections	2
Broj mernih ulaza	2
Način montiranja	Zavrtnjima
Količina po setu	Set od 50
Masa proizvoda	60,1 g
Boja	Siva

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	345,0 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	15 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BAG
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	17,25 kg
Pakovanje 2 visina	5 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	17 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
