

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTSACRND

Spacial CRN izolovana ploča za kablovske
uvodnice 460x163mm RAL7035.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Ploča kablovske uvodnice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod kablova
Application	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial CRN
Lokacija za montiranje	Dno ormara
Tip kablovske uvodnice	Definisani otvor
Kablovski uvod	2 definisana otvora Pg 11 4 definisanih otvora Pg 29/16 2 definisana otvora Pg 36/29 7 definisanih otvora Pg 13.5 7 definisanih otvora Pg 16 4 definisanih otvora Pg 21/11
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 ploča 1 zasebna zaptivka
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Zaptivku: polietilen (PE) pena Ploča: ABS sa 30 % staklenih vlakana

Dopunske informacije

Boja	Ploča: siva (RAL 7035)
Broj otvora	Označen otvor
Visina	163 Mm 15 mm
Širina	460 Mm Ukupno: 480 mm
Dubina	163 mm
Masa proizvoda	0,342 kg
Debljina	1 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	342,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------