

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYVA2710MA

plastični prozor sa šarkama providni poklopac.
IP 65, Duž78xŠ200xD25mm.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Prozor
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLS
Pribor / posebna namena	Za modularni uređaj
Lokacija za montiranje	Instalacija na vratima ili na ploči
Sastav uređaja	1 kompletan prozor
Materijal	Providna polikarbonat
Tip zaključavanja	Brava bez ključa Mogućnost zaptivanja
Ukupan broj 18 mm modula	10

Dopunske informacije

Visina	78 mm
Širina	200 mm
Dubina	25 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	134,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,351 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	41,404 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------