

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU200244

Ram dek. Unica Studio 1 element krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	85 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,013 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	14,27 g
Pakovanje 1 visina	1,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	1440
Pakovanje 2 težina	35,948 kg
Pakovanje 2 visina	75,0 cm
Pakovanje 2 širina	80,0 cm

Pakovanje 2 visina	60,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	352,0 g
Pakovanje 3 visina	12,5 cm
Pakovanje 3 širina	12,5 cm
Pakovanje 3 visina	18,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda