

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NU280413

## Ram dek. 2E Unica Studio crveni/beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Crvena
Side color	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	156 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	35,0 g
Pakovanje 1 visina	1,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	5
Pakovanje 2 težina	234,0 g

Pakovanje 2 visina	6,5 cm
Pakovanje 2 širina	12,5 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	640
Pakovanje 3 težina	41,866 kg
Pakovanje 3 visina	80,0 cm
Pakovanje 3 širina	80,0 cm
Pakovanje 3 visina	60,0 cm

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--