

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU280811

Ram 4E Unica Studio jabuka zeleno/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Četvorostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Quadruple
Broj modula	4 x 2 modules
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Light green
Side color	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	298 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,063 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	67,0 g
Pakovanje 1 visina	1,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	29,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	1,531 kg

Pakovanje 2 visina	15,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	5
Pakovanje 3 težina	406,0 g
Pakovanje 3 visina	7,5 cm
Pakovanje 3 širina	9,5 cm
Pakovanje 3 visina	32,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--