

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU346844

Priključnica F-tip 1M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	TV utičnica
Primena uređaja	Povezivanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Tv priključak	F priključci
Broj modula	1 modul
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Završna obrada	Sjajno
Obrada površine	Neobrađeno
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	35 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,013 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP2xC

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	11,0 g
Pakovanje 1 visina	2,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,0 cm

Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	240
Pakovanje 2 težina	3,343 kg
Pakovanje 2 visina	30,0 cm
Pakovanje 2 širina	40,0 cm
Pakovanje 2 visina	60,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	960
Pakovanje 3 težina	21,872 kg
Pakovanje 3 visina	77,0 cm
Pakovanje 3 širina	80,0 cm
Pakovanje 3 visina	60,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------