

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU350354

Podni termostat 10A antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Floor
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)
Obezbeđena oprema	10 kΩ NTC senzor sa kablom od 4 m

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 10 A 1 (2300 W)
Broj modula	2 modula
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Dostupna funkcija	Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	1 LED (zelena) prisustvo napona 1 LED (crvena) grejanje
Označavanje	OUT L+N Sensor
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...45 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište Metal: priključci Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine	Slikano
Završna obrada	Mat
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,3 m
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm

Ciljani kanal	Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 607320-2-9

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,700 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	155,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	824,000 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------