

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU360518

WiFi ripiter 300Mbps



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Wireless repeater
Primena uređaja	Repeater
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Protokol komunikacionog porta	IEEE 802.11 b/g/n
Brzina prenosa	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Nivo enkripcije	WPA2-PSK
Izvršni organ	Taster
Primena prekidača	Uključivanje/isključivanje
Tip upravljanja	ON/OFF taster
Integrirani tip povezivanja	Wi-Fi
Način pričvršćivanja	Nosač sa sistemom na klik
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,53 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade
Ciljani kanal	Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...60 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	107,0 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	60
Pakovanje 2 težina	6,956 kg
Pakovanje 2 visina	30,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	960
Pakovanje 3 težina	123,796 kg
Pakovanje 3 visina	75,0 cm
Pakovanje 3 širina	80,0 cm
Pakovanje 3 visina	120,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2
-----------	---