

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU361218

Prekidač 16 sa RCD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom
Broj polova	1P + N
Nazivna struja	16 A pri 230 V AC 16 A pri 120 V AC
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela Bela (RAL 9003)
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Označavanje	I-O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Prekidna moć	3 kA
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 mA
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi	EN 61009
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	38 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,089 kg
Montaža uređaja	Nadgradno
Nazivna struja	16 A
Obrada površine	Neobrađeno
Završna obrada	Sjajno
Nijansa boje	Bela

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP41
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Ulje Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	112,7 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	57
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,865 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	456
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	63,419 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja