


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU600483

Ram dekor. Unica Pure 2E nordijsko drvo



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Pure
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Nordic wood
Side color	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: međuploča Drvo: dekorativni ram
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	156 mm
Visina	90 mm
Dubina	11 mm
Masa proizvoda	0,044 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	89,0 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	19,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	35
Pakovanje 2 težina	3,56 kg

Pakovanje 2 visina	30,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda