

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7103P

Plastični montažni ram 3 modula



Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	3 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Oblik	Pravougaoni
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	9,3 mm
Širina	70 mm
Visina	105,5 mm
Masa proizvoda	0,019 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17,0 g
Pakovanje 1 visina	0,9 cm
Pakovanje 1 širina	10,6 cm
Pakovanje 1 dužina	7,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	226,0 g
Pakovanje 2 visina	10,4 cm
Pakovanje 2 širina	12,0 cm
Pakovanje 2 visina	11,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	1200
Pakovanje 3 težina	38,54 kg

Pakovanje 3 visina	77,0 cm
Pakovanje 3 širina	80,0 cm
Pakovanje 3 visina	60,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda