


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU840218

Nadgradna kutija 1 elem. Unica Pro bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Pro
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	1 x 2 modules
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	4 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	40 mm
Širina	87 mm
Visina	87 mm
Masa proizvoda	0,05 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	52,0 g
Pakovanje 1 visina	5,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,0 cm
Pakovanje 1 dužina	8,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	660,0 g
Pakovanje 2 visina	12,1 cm
Pakovanje 2 širina	18,0 cm

Pakovanje 2 visina	26,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	360
Pakovanje 3 težina	35,0 kg
Pakovanje 3 visina	77,0 cm
Pakovanje 3 širina	60,0 cm
Pakovanje 3 visina	80,0 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu