

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU840418

Nadgradna kutija 2 elem.Unica Pro bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Površinska kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Pro
Broj modula	2 x 2 modula
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	6 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Obrada površine	Neobrađeno
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	40 mm
Širina	158 mm
Visina	87 mm
Masa proizvoda	0,086 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	81 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	12,5 cm

Package 2 Width	18 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	544 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	5,671 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja