

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU840618

## Nadgradna kutija 3 elem. Unica Pro bela



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Pro
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	8 modula 6 modula 3 x 2 modules
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	6 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	40 mm
Širina	229 mm
Visina	87 mm
Masa proizvoda	0,114 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	110,0 g
Pakovanje 1 visina	5,0 cm
Pakovanje 1 širina	8,8 cm
Pakovanje 1 dužina	23,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	120
Pakovanje 2 težina	34,564 kg

Pakovanje 2 visina	75,0 cm
Pakovanje 2 širina	60,0 cm
Pakovanje 2 visina	80,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	2
Pakovanje 3 težina	310,0 g
Pakovanje 3 visina	11,2 cm
Pakovanje 3 širina	12,0 cm
Pakovanje 3 visina	24,6 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>